

Налобний освітлювач NSE EL-P45

Інноваційний медичний налобний освітлювач з якісним світлом, рівномірним світловим полем і двома акумуляторами в комплекті. Розроблено для задоволення потреб діагностичного та хірургічного освітлення.

Сфери застосування: підходить для огляду та хірургічних операцій у гінекології, отоларингології, стоматології, відділенні невідкладної допомоги, а також для ветеринарних лікарів.



- **Діаметр світлової плями:** 88 мм на відстані 450 мм
- **Макс. освітленість:** 40 000 люкс на відстані 200 мм
- **Регулювання освітленості:** 5 рівнів
- **Діаметр корпусу:** 18 мм
- **Потужність:** 2 Вт
- **Кут огляду:** Регульований до будь-якого кута
- **Час роботи акумулятора:** 6-10 годин
- **Колірна температура:** 5500-6500 К
- **Термін служби LED:** 100 000 годин
- У комплекті 2 акумулятори
- **Акумулятор:** Знімний полімерний літєвий, перезаряджається, 2000 мАг, 3,7 В
- **Індикатор живлення:** 5 рівнів
- **Вага:** 150 г (разом з акумулятором)

Медичний налобний освітлювач NSE EL-P45 має просту **бездротову конструкцію**, яка приховує лінію живлення в тонкому наголов'ї. **Гнучкий обруч** легко складається і не деформується, адже його виготовлено зі спеціального полімерного матеріалу, придатного для використання навіть в екстремальних умовах холоду та спеки. Гнучка шия забезпечує зручність регулювання напрямку світлового потоку. Вільне регулювання на 360° допомагає легко встановити напрямок освітлення.

Налобний освітлювач від бренду NSE має надлегку вагу: близько 150 г з акумулятором, що забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу без втоми. У комплекті з хірургічним освітлювачем ідуть **два акумулятори** (екологічні, безпечні та надійні полімерно-літєві батареї).

Інтелектуальний контроль постійного струму робить освітлення стабільним і не затухає при зменшенні потужності. Ця модель поєднує в собі потреби оглядового та хірургічного освітлення, має відмінну продуктивність, легко і безпечно переноситься завдяки **пластиковому кейсу**. Має стабільне позиціонування, тож тривале багаторазове використання не сприятиме розхитуванню конструкції.